

Garant**Ayuda para sentarse/levantarse, espuma integral, con ruedas, baja****Datos de pedido**

Número de pedido	965070
GTIN	4045197702456
Clase de artículo	91Z

Descripción**Ejecución:**

Asiento blando con parada. El respaldo ergonómico de 120 mm de altura ayuda a mantener una postura de asiento correcta.

El pie en cruz de cinco brazos ofrece estabilidad en cada posición de asiento y de pie.

Asiento de espuma integral blanda y cómoda.

Capacidad de carga: 120 kg.

Capacidad de carga: 120 kg.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 470 - 630 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

con respaldo	sí
Color material asiento	negro

Material pie en cruz	Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Modelo ruedas	Roldanas dobles frenadas
Norma	DIN 68877
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado de 5 brazos
Capacidad de carga	120 kg
Altura del respaldo	120 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material superficie de asiento	Espuma integral
Regulación de la inclinación del asiento	no
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	470 - 630 mm
Tipo de producto	Ayuda de pie

Accesorios

Rueda de recambio (1 juego = 5 piezas)	962517
--	--------