




Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 1-13



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 115020 1-13 |
| GTIN | 4045197024138 |
| Clase de artículo | 12B |

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Zona de la broca: 1 - 13 mm

Número de brocas: 25

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,5 mm

Descripción técnica

| | |
|---|------------------|
| Zona de la broca | 1 - 13 mm |
| Número de brocas | 25 |
| Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm |
| Mango | Mango cilíndrico |
| Número de filos Z | 2 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | HSS |
| Tipo | N |
| Tolerancia Ø nominal | h8 |
| Ángulo de punta | 118 grados |
| Refrigeración interior | no |
| con estuche | no |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Broca espiral |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 13 mm | 114000 13 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4 mm | 114000 4 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 12,5 mm | 114000 12,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9,5 mm | 114000 9,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3 mm | 114000 3 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6 mm | 114000 6 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 11 mm | 114000 11 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6,5 mm | 114000 6,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 10 mm | 114000 10 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5 mm | 114000 5 |

| | |
|---|-------------|
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8 mm | 114000 8 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,5 mm | 114000 5,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,5 mm | 114000 4,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,5 mm | 114000 2,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7,5 mm | 114000 7,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 10,5 mm | 114000 10,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 12 mm | 114000 12 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,5 mm | 114000 1,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2 mm | 114000 2 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,5 mm | 114000 3,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 8,5 mm | 114000 8,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 9 mm | 114000 9 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1 mm | 114000 1 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 11,5 mm | 114000 11,5 |
| Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 7 mm | 114000 7 |