

**Garant****RC.X 1003, Clase: HU7310-1**

## Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 260640 HU7310-1 |
| GTIN              | 4062406058401   |
| Clase de artículo | 21G             |

## Descripción

RC.X 1003 HU7310-1 Rompevirutas: AM  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 350 - 600 m/min

## Descripción técnica

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Clase                    | HU7310-1          |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado        |
| Material de corte        | MD                |
| Aplicación principal     | N                 |
| Condición de corte       | continuo          |
| Avance $f$               | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Rompevirutas             | AM                |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2 mm                      |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 350 - 600 m/min                 |
| Recubrimiento                                 | Sin revestimiento               |
| Código ISO plaquita de corte                  | RCGX 1003                       |
| Número de cambios/cortes                      | 2                               |
| Tolerancia                                    | G                               |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |