

Garant**RC.X 1204, Clase: HU7310-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Clase de artículo	21G

Descripción

RC.X 1204 HU7310-1 Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Rompevirutas	AM
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min

Condición de corte	continuo
Clase	HU7310-1
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	RCGX 1204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado