

Garant
CCGT 030102, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Clase de artículo	211

Descripción

CCGT 030102 HU7315-1 Clase: HU7315-1

Rompevirutas: AF

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 600 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Material de corte	MD
Radio angular	0,2 mm

Aplicación principal	N
Rompevirutas	AF
Clase	HU7315-1
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,5 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030102
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado