

Garant
CCGT 030102, Clase: HB7125-1


Datos de pedido

Número de pedido	260047 HB7125-1
GTIN	4062406058708
Clase de artículo	211

Descripción

CCGT 030102 HB7125-1 Clase: HB7125-1
 Rompevirutas: VF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,2 mm
 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7125-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Aplicación principal	M
Material de corte	MD

Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	VF
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030102
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado