

**Garant****CCGT 030102, Clase: HB7025-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260047 HB7025-1
GTIN	4062406058692
Clase de artículo	211

## Descripción

CCGT 030102 HB7025-1 Clase: HB7025-1  
Rompevirutas: SF  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 300 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Avance $f$	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Rompevirutas	SF
Asignación fino/desbaste	Acabado

Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7025-1
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 300 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030102
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado