

Garant**Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 125/10mm**

Datos de pedido

Número de pedido	213110 125/10
GTIN	4062406058470
Clase de artículo	210

Descripción

Descripción:

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.

Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

También se puede utilizar para semiacabados.

Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Profundidad de corte máxima a_p máx.	2,2 mm
Número de filos Z	10
Serie	Hi5
Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..
Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)

Ø D ₃	105,85 mm
Longitud total L _{tot}	63 mm
Ø de corte D _c	125 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7