

**Garant****Fresa de avance elevado Hi5, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/8mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Clase de artículo	210

## Descripción

### Descripción:

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.

Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

También se puede utilizar para semiacabados.

Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

Número de filos Z	8
Plaquita de corte adecuada	POMX 10T5..
Juego tornillo para plaquita reversible	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	2,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	80,78 mm

Ø de corte $D_c$	100 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Serie	Hi5
Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7