


HOLEX**Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio, Sin revestimiento,
Tipo: 1-13KB****Datos de pedido**

Número de pedido	115020 1-13KB
GTIN	4045197657558
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Integrados por brocas espirales DIN 338. **Con medidas intermedias adicionales** para orificios de núcleo de rosca \varnothing 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Descripción técnica

Zona de la broca	1 - 13 mm
Número de brocas	29
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,5 mm
Mango	Mango cilíndrico
\varnothing de agujero para roscar	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N

Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Accesorios

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5

Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Brocas espirales HSSLaminadas por rodillos N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5