

Garant
CNMG 09T304, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Clase de artículo	21G

Descripción

CN. G 09T304 HB7210-1 Clase: HB7210-1
 Rompevirutas: GM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Avance f : 0,3 - 0,7 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7210-1
Rompevirutas	GM
Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Radio angular	0,4 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado