


**Garant****SNMG 120412, Clase: HB7210-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7210-1
Aplicación principal	K
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Avance f	0,32 - 0,8 mm/rev,
Rompevirutas	GG
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 450 m/min
Recubrimiento	TiCN

Código ISO plaquita de corte	SNMG 120412
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado