


Garant
CC. T 09T304, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 09T304 HB7210-1 Clase: HB7210-1

Rompevirutas: GM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	K
Clase	HB7210-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Rompevirutas	GM

Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado