

Garant
DC. T 11T304, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HB7210-1 Clase: HB7210-1
 Rompevirutas: GM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7210-1
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	GM
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado