

**Garant****DC. T 11T308, Clase: HB7210-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Clase de artículo	21G

## Descripción

DC. T 11T308 HB7210-1 Clase: HB7210-1  
Rompevirutas: GM  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 450 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HB7210-1
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 450 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	GM
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado