


Garant**SC. T 120408, Clase: HB7210-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120408 HB7210-1 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7210-1

Rompevirutas: GM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Rompevirutas	GM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Condición de corte	continuo

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	HB7210-1
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado