



Manguera de tejido de PU, azul, Longitud 25 m, Ø interior tubo flexible (diámetro nominal): 11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	080221 11
GTIN	7391390094667
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Manguera de PU muy ligera, flexible y resistente a la abrasión. Excelente resistencia frente a aceite, disolventes y soluciones no acuosas. Presión de servicio 16 bar.

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 °C a 60 °C.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	16 bar
Longitud de manguera	25 m
Material	Manguera de tejido de PU
Ø interior tubo flexible (diámetro nominal)	11 mm
Ø exterior manguera	16 mm
Color	azul
Atributo del nombre de producto	Longitud 25 m
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento de seguridad Stream-Line Ø interior
empalme de manguera (diámetro nominal) 11 mm

080297 11