

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/06mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260611 12/06
GTIN	4062406059316
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Tamaño del mango	12 mm
Tamaño de placa	6 mm
Serie	QuickTurn
Código ISO Soporte	SRDCN 1212F06
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	12,4 mm
Longitud total L de los soportes neutros	80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 15
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	9 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 15	269028 15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500