

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 20/08
GTIN	4062406059361
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0803
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 29
Código ISO Soporte	SRDCN 2020K08
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Serie	QuickTurn
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	16,4 mm
Tamaño de placa	8 mm
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	14 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

