

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	15,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 15
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	12,4 mm
Tamaño del mango	25 mm
Código ISO Soporte	SRDCN 2525M06
Tamaño de placa	6 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 15

269028 15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500