

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	6 mm
Anchura de función $L_4$ de los soportes neutros	13 mm
Voladizo $L_1$ de los soportes neutros	12,4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 15
Código ISO Soporte	SRDCN 2020K06
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste $\kappa$	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 15

269028 15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500