

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 25/08
GTIN	4062406059378
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	8 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0803
Código ISO Soporte	SRDCN 2525M08
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	16,5 mm
Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	16,4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 29
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

