


CNMG 120408, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PS
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA025P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado