

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SRGCR/L 1212F06
Longitud de la cabeza L ₁	13,6 mm
Longitud total L	80 mm
Tamaño de placa	6 mm
Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Anchura de función L ₄	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500