

**CNMG 120416, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	250373 CA025P
GTIN	4960664863662
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120416 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: PH
 Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA025P
Rompevirutas	PH

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Radio angular	1,6 mm
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado