

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260606 20/06
GTIN	4062406059408
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15,3 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño de placa	6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SRGCR/L 2020K06
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500