

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
25/08mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260606 25/08  |
| GTIN              | 4062406059446 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 29                      |
| Longitud total L                        | 150 mm                         |
| Código ISO Soporte                      | SRGCR/L 2525M08                |
| Tamaño de placa                         | 8 mm                           |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>    | 19,8 mm                        |
| Tamaño del mango                        | 25 mm                          |
| Anchura de función L <sub>4</sub>       | 32 mm                          |
| Plaquita de corte adecuada              | RC.T 0803                      |
| Norma                                   | Norma de fábrica               |
| Tipo de boca                            | derecha                        |
| Refrigeración interior                  | no                             |
| Ángulo de ajuste κ                      | 30 grados                      |
| Aplicación                              | Refrentado                     |
| Aplicación                              | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto                        | Soporte de torneado de apriete |

