

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/06mm



Datos de pedido

Número de pedido	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SRGCR/L 1616H06
Longitud de la cabeza L ₁	13,6 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Longitud total L	100 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tamaño de placa	6 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500