

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
12/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	80 mm
Anchura de función L ₄	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	13,6 mm
Código ISO Soporte	SRGCR/L 1212F06
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500