

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/06mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260607 20/06
GTIN	4062406059477
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	6 mm
Longitud total L	125 mm
Código ISO Soporte	SRGCR/L 2020K06
Anchura de función L ₄	25 mm
Serie	QuickTurn
Longitud de la cabeza L ₁	15,3 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500