

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	150 mm
Código ISO Soporte	SRGCR/L 2525M08
Serie	QuickTurn
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 29
Plaquita de corte adecuada	RC.T 0803
Longitud de la cabeza L ₁	19,8 mm
Tamaño del mango	25 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete