

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/06mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	RC.T 0602
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud de la cabeza L ₁	15,3 mm
Longitud total L	150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Código ISO Soporte	SRGCR/L 2525M06
Tamaño de placa	6 mm
Serie	QuickTurn
Tamaño del mango	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500