



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 40/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M16
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	73 mm
Ø de corte D _c	40 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	0,55 grados
Número de filos Z	5
Ø D ₃	33 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	1 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	78 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	31,3 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Refrigeración interior	sí

Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------