


**CNMM 160616, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMM 160616 CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: PX  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 420 m/min

**Descripción técnica**

Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PX
Profundidad de corte $a_p$	1 - 11 mm
Material de corte	MD
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/rev,

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 420 m/min
Clase	CA025P
Radio angular	1,6 mm
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 160616
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado