

**DNMG 150612, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DNMG 150612 CA025P Clase: CA025P  
 Rompevirutas: PS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 420 m/min

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 420 m/min
Rompevirutas	PS
Avance $f$	0,15 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm

Clase	CA025P
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado