


TNMG 220404, Clase: CA025P

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 251586 CA025P |
| GTIN | 4960664865178 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

TNMG 220404 CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: PS

Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Material de corte | MD |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Aplicación principal | P |
| Profundidad de corte a_p | 1 - 4,5 mm |
| Clase | CA025P |
| Avance f | 0,15 - 0,6 mm/rev, |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 70 - 420 m/min |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Rompevirutas | PS |
| Asignación fino/desbaste | Desbastado |
| Recubrimiento | CVD |
| Código ISO plaquita de corte | TNMG 220404 |
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |