



Destornillador para electricistas para Pozidriv completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668731 1
GTIN	4062406059880
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Mango rígido de varios componentes con par de giro y zona de agarre optimizada en cuanto a comodidad. **Varilla** de acero de herramientas de alta aleación.

Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	1
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud total	187 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

