



Destornillador para electricistas para Pozidriv completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	668731 3
GTIN	4062406059903
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Mango rígido de varios componentes con par de giro y zona de agarre optimizada en cuanto a comodidad. **Varilla** de acero de herramientas de alta aleación.

Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	270 mm
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

