

Garant
Fresa angular 90°, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2XL mm


Datos de pedido

Número de pedido	215801 25/2XL
GTIN	4062406060046
Clase de artículo	210

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales.

- **fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.**

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

- **Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).**

Intercambio de herramienta: PowerCard

Longitud de voladizo L_1 : 28 mm

Longitud total L_{tot} : 220 mm

Ø de mango D_5 h6: 20 mm

Plaquita de corte adecuada: AP.. 1003..

Juego tornillo para plaquita reversible: 219814 (8IP; 1,2Nm)

Descripción técnica

Ø de mango D_5 h6	20 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Número de filos Z	2
Ø de corte D_c	25 mm
Longitud de voladizo L_1	28 mm
Longitud total L_{tot}	220 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2Nm)
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa con plaquitas reversibles