

Garant**Fresas circulares, Con rosca acero, Tipo: 16/M5****Datos de pedido**

Número de pedido	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Clase de artículo	21Q

Descripción**Ejecución:****Realización extra delgada** para el roscado con fresa.**Nota:**La profundidad de tronzado real $S_{m\acute{a}x}$ se calcula de la siguiente manera: $(D-d_1) / 2$.

Intercambio de herramienta: PowerCard

Refrigeración interior: sí

Ø de perforación más pequeño D: 14 - 22 mm

Tamaño de rosca M: M5 mm

para tipo de placas: P16

Ø interior d_1 : 9,5 mmProfundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$: 6,5 mmLongitud de voladizo L_1 : 15 mm**Descripción técnica**

Profundidad de rosca	15 mm
Longitud de voladizo L_1	15 mm
Profundidad máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	6,5 mm
Ø interior d_1	9,5 mm
Tamaño de rosca M	M5 mm

Ejecuciones de mangos	con rosca
Longitud total L_{tot}	18,5 mm
Refrigeración interior	sí
para tipo de placas	P16
Ø de perforación más pequeño D	14 - 22 mm
Juego de tornillos de amarre	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Material fresa	Con rosca acero
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresas circulares