

Garant GRIDLINE

## Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/10



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 930505 900/10 |
| GTIN              | 4062406066406 |
| Clase de artículo | 9GK           |

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Armario de herramientas completamente equipado en 24×24G, con cajones 20×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

#### Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

#### Lacado:

Estructura y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

#### Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 20x20

Altura: 900 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 600 mm  
 Altura útil: 800 mm  
 Altura útil para cajones: 800 mm  
 Cajón anchura útil: 500 mm

## Descripción técnica

|  |        |
|--|--------|
| Altura útil para cajones                       | 800 mm |
| Cajón anchura útil                             | 500 mm |
| Profundidad                                    | 600 mm |
| Cajón profundidad útil                         | 500 mm |
| Número puertas                                 | 0      |
| Altura frontal de cajón                        | 50 mm  |
| Altura frontal de cajón                        | 50 mm  |
| Altura frontal de cajón                        | 75 mm  |
| Altura frontal de cajón                        | 75 mm  |
| Altura frontal de cajón                        | 75 mm  |
| Altura frontal de cajón                        | 75 mm  |
| Altura frontal de cajón                        | 100 mm |
| Altura frontal de cajón                        | 100 mm |
| Altura frontal de cajón                        | 100 mm |
| Altura frontal de cajón                        | 100 mm |
| Peso   | 126 kg |
| Cajones superficie útil en G                   | 20x20  |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí     |
| Altura   | 900 mm |
| Altura útil                                    | 800 mm |
| Cantidad de cajones                            | 10     |
| Cajón profundidad útil en G                    | 20     |
| Anchura  | 600 mm |
| Cajón anchura útil en G                        | 20     |

|  |  |
|--|--|
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no   |
| Número de estantes extraíbles                                  | 0  |
| Grosor material  | 1,2 mm   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble                     | 75 kg  |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)                      | 100 %  |
| Extensión de cajones   | Bloqueo de extensión   |
| Regulación de la altura en el intervalo                        | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico                                | bombillo modular   |
| Selección del color  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto                                | 20x20G   |
| Tipo de producto   | Armario para herramientas                                      |

## Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 900 mm | 930525 900  |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm                    | 930533 50   |
| Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10              | 951025 10   |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm                    | 930533 75   |
| Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm                   | 930533 100  |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21                     | 914227 HU21 |