

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/7A**Datos de pedido**

Número de pedido	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 24×24G, con cajones 20×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Lacado:

Estructura y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 20x20

Altura: 900 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 600 mm
 Altura útil: 800 mm
 Altura útil para cajones: 800 mm
 Cajón anchura útil: 500 mm

Descripción técnica

Cantidad de cajones	7
Altura	900 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Profundidad	600 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	105 kg
Cajón anchura útil en G	20
Cajón anchura útil	500 mm
Altura útil	800 mm
Número puertas	0
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Altura útil para cajones	800 mm
Cajones superficie útil en G	20x20
Cajón profundidad útil	500 mm
Anchura	600 mm
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20x20G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930533 100
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930533 250
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930533 75
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930533 150
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 900 mm	930525 900
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930533 50