

 GRIDLINE

## Carros de montaje para cajones, 20×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0



### Datos de pedido

Número de pedido	930517 860/0
GTIN	4062406065324
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

Para equipar con cajones 20×20G.

Carro de montaje en 24×24G con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano; las ruedas orientables se pueden fijar. Con reborde contra caída por los 4 lados, estera de goma con relieve y tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

#### Lacado:

Cuerpo y estructura de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

#### Nota:

Equipamiento con cajones permitido solo con el n.º 930534 (con desbloqueo individual de los cajones monomanual).

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo: 25 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 885 mm

Anchura: 600 mm  
 Profundidad: 600 mm  
 Altura útil: 600 mm  
 Carcasa de cajonera, altura: 700 mm  
 Capacidad de carga máxima: 500 kg

## Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
Altura	885 mm
Capacidad de carga máxima	500 kg
Anchura	600 mm
Carcasa de cajonera, altura	700 mm
Altura útil	600 mm
Peso	48 kg
Profundidad	600 mm
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	20x20G

## Accesorios

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930534 50
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930534 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930534 100
	930534 200

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,  
75 kg Altura frontal de cajón 200 mm

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,  
75 kg Altura frontal de cajón 75 mm

930534 75

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,  
75 kg Altura frontal de cajón 150 mm

930534 150

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,  
75 kg Altura frontal de cajón 250 mm

930534 250