

Garant**Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 3,5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 631029 3,5 |
| GTIN | 4062406060299 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 631032; HOLEX: n.º 631022).

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ancho de llave | 3,5 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Ø lado de salida | 6,2 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul |
| Perfil de salida | Vaso de 6 caras |

| | |
|------------------|------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Vaso |