

**Garant****Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 41 piezas, Tipo: SD****Datos de pedido**

Número de pedido	630325 SD
GTIN	4062406060282
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Caja clasificadora de plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido innovador, fácil de manejar. Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento **en un inserto de espuma PUR** con una forma especial.

El perfil Surface Drive actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios (por ejemplo, tornillos imperiales) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con el perfil Surface Drive. Las prolongaciones Wobble-Fix dejan un ángulo de orientación y se pueden sujetar mediante enclavamiento.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M10.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2 – M4

y para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 – M8.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras, Surface Drive: 13 uds. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. similar a n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 3 uds. similar a n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, C 6,3, para ranura: 3 ud. similares a n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 6 uds. similar a n.º 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Mango transversal: 1 ud. n.º 633029 tam. 116

Mango prolongador: 1 ud. 632829 tam. 146

Prolongaciones "Wobbel-Fix": 2 uds. n.º 632519 tam. 50; 100

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633529 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632025 tam. 1/4 con expulsor

Mango de acoplamiento E 6,3: 1 ud. similar a n.º 675020 tam. 6,3K para puntas C 6,3 de 1/4 pulgada

Vástago de unión: 1 ud. de mango de punta E 6,3 cuadrado de 1/4 pulgadas

Pieza de unión para puntas: 1 ud. similar a n.º 676800, inserto cuadrado de 1/4 pulgada, asiento para puntas de 1/4 pulgada

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

## Descripción técnica

Número de piezas	41
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Intervalo anchura de llave Surfacedrive	4-14 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Embalaje	Caja de plástico ABS con cierre rápido
Longitud	257 mm
Anchura	147 mm

Altura	45 mm
Grado de llenado de un cajón en G	5×10
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Inserto de espuma de PUR para el surtido 630325	630304 630325
Caja modular Tipo 2	630305 2
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 7 mm	631225 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 12 mm	631225 12
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 6 mm	631225 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 10 mm	631225 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 13 mm	631225 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 11 mm	631225 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 4 mm	631225 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 9 mm	631225 9
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 5 mm	631225 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgadaSurface Drive Ancho de llave 8 mm	631225 8
	631225 5,5

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave  
5,5 mm

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave  
14 mm

631225 14

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave  
4,5 mm

631225 4,5

Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm

632829 146

Prolongación, 1/4 pulgada "Wobble-Fix" Longitud total 50  
mm

632519 50

Prolongación, 1/4 pulgada "Wobble-Fix" Longitud total 100  
mm

632519 100