

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 26×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/6A**Datos de pedido**

Número de pedido	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 30×24G, con cajones 26×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Altura	800 mm
Altura útil	700 mm

Anchura	750 mm
Profundidad	600 mm
Cajones superficie útil en G	26×20
Número puertas	0
Cajón profundidad útil	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón anchura útil en G	26
Cajón profundidad útil en G	20
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Cantidad de cajones	6
Peso	106 kg
Altura útil para cajones	700 mm
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	26×20G

Tipo de producto

Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm	930625 800
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930633 100
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930633 150
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930633 200
Cajón,75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930633 75
Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10