

Garant
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 38 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	630855 6
GTIN	4062406060268
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **vasos** según **DIN 3124**.

Cuadrados interiores / exteriores según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2,5 – M8. Para Torx® exteriores con rosca M3 – M8.

Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8. Para Torx® interiores con rosca M2,5 – M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso para hexágono exterior: 10 uds. n.º 631029 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para llaves de vaso para Torx® exterior: 6 uds. similar a n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 5 ud. tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 10 uds. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Mango transversal: 1 ud. n.º 633029 tam. 116

Mango encajable: 1 ud. n.º 632829 tam. 146

Prolongaciones: 2 uds. n.º 632429 tam. 50; 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633529 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632025 tam. 1/4

Adaptador para PUNTAS: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-8 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Llaves de vaso para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5-13 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	147 mm
Altura	45 mm
Grado de llenado de un cajón en G	5×10
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Caja modular Tipo 2	630305 2
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631029 12
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632429 50
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631029 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4