

**Garant****Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631029 11
GTIN	4062406060497
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 631032; HOLEX: n.º 631022).

**Descripción técnica**

Longitud	25 mm
Ø lado de salida	15,9 mm
Ancho de llave	11 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso