

Garant
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 6

Datos de pedido

Número de pedido	630262 6
GTIN	4062406060251
Clase de artículo	61A

Descripción
Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8
y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.º 631729 tam. 3; 4; 5; 6

Mango transversal: 1 ud. n.º 633029 tam. 116

Mango encajable: 1 ud. n.º 632829 tam. 146

Prolongación: 1 ud. n.º 632429 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633529 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632025 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Grado de llenado de un cajón en G: 5x10

Altura: 45 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 3,5-13 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	3,5-13 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	147 mm
Altura	45 mm
Grado de llenado de un cajón en G	5×10
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 3 mm	631729 3
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 5 mm	631729 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 3,5 mm	631029 3,5
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632429 150
Caja modular Tipo 2	630305 2
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631029 12

Inserto de espuma de PUR para el surtido 630262	630304 630262
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 4 mm	631729 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada largo Hexágono 6 mm	631729 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631029 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631029 4,5
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631029 13
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4