

**Garant**
**Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 13 piezas, Tipo: SD**

**Datos de pedido**

Número de pedido	630062 SD
GTIN	4062406060237
Clase de artículo	61A

**Descripción**
**Ejecución:**

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Todas las herramientas se encuentran seguras y listas para el uso en todo momento en un **inserto de espuma PUR** resistente al desgaste, con una forma especial.

**Aplicación:**

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Suministro:**

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 uds. n.º 631225

tam. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prolongaciones "Wobbel-Fix": 2 uds. tam. 50; 150 mm

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633529 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632025 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Grado de llenado de un cajón en G: 5×10

Altura: 45 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13 mm

**Descripción técnica**

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive
Cuadrado con Wobble-Fix	con ángulo de orientación
Material	Acero al cromo-vanadio
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	147 mm
Altura	45 mm
Superficie	cromado
Grado de llenado de un cajón en G	5×10
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 13 mm	631225 13
Caja modular Tipo 2	630305 2
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo	632025
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 11 mm	631225 11
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 7 mm	631225 7
Inserto de espuma de PUR para el surtido 630062	630304 630062
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 10 mm	631225 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 5,5 mm	631225 5,5
	631225 5

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 5 mm

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 4 mm

631225 4

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 6 mm

631225 6

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Surface Drive Ancho de llave 8 mm

631225 8

Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4

632025 1/4